

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG
Minőség	HB7035-1
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz