

Garant**KNUX 160405L, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405L HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min**Műszaki leírás**

Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,5 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Forgácstörő	2,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz