

**Garant****KNUX 160410R, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

KNUX 160410R HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1 mm
Minőség	HB7035-1
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	2,2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz