

Garant**KNUX 160410L, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251038 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874351 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

KNUX 160410L HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 320 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Sarokrádiusz | 1 mm |
| Forgácstörő | SM |
| Minőség | HB7035-1 |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácstörő | 2,2 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Szerszámananyag | HM |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Váltólapka ISO kód | KNUX 160410L |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |