

Menet Megy oldali gyűrűs idomszer UNC-2A, Menet: 4-40



Rendelési adatok

Rendelés száma	486301 4-40
GTIN	4045197228017
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.

UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet	4-40 UNC
Menet / coll	40
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Minőség	2

Termék fajtája

Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 3 mm

028600 3

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm

028640 100