

Garant**RC.X 1204, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Árucikk kategória	21G

Leírás

RC.X 1204 HB7035-1 Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RCMX 1204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz