

Garant**SC.T 09T304, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 09T304 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz