

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SM

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz