


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz