

**HOLEX****Csiszolóvlies tekercs, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 1000****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 556110 1000   |
| GTIN              | 4045197525888 |
| Árucikk kategória | 52M           |

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcok kijavításához. Alkalmos finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

**Műszaki leírás**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Festék        | szürke       |
| Finomsági fok | nagyon finom |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Szemcseméret               | 600 - 1000            |
| Vlies szerkezet            | 1000                  |
| Kivitel                    | S Ultra Fine          |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 %               |
| Görgőszélesség             | 100 mm                |
| Tekereshossz               | 10 m                  |
| Terméknév attribútum       | 100 mm × 10 m         |
| Termék fajtája             | Csiszolóvlies tekercs |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Kőzet                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

---

**Tartozék**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kézi csiszolótömb | 556020 |
| Tüske             | 556030 |