

Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fogásmélység a _p	0,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz