

Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120412 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz