

**Garant****SNMG 150608, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 150608 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 6 mm
Forgácstörő	SM

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150608
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz