

Garant**SNMG 150616, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150616 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SG
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz