

Garant**SNMG 190612, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251236 HB7035-1
GTIN	4045197874573
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190612 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1

Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz