


**Garant****SNMG 190616, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 190616 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm  
Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz