

Garant**TC.T 16T304, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 16T304 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7035-1

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz