

**HOLEX****Rugós erőmérő, Max. méréstartomány: 30N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478900 30N
GTIN	4045197208163
Árucikk kategória	42H

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fémház kézre álló formában; kalapácsolakozott. Átekinthetően beosztott számlap kettős skálával, mindkét irányban való méréshez. Mutatóval és vonszolt mutatóval.

**Felhasználás:**

Elektrotechnikában és finommechanikában, pl. relérugók érintkező nyomásának beállítására vagy motorok kefenyomásának ellenőrzésére, ill. húzó- vagy nyomórugók beállítására.

**Pontosság:**

$\pm 0,01 \times (\text{méréstartomány} + \text{mért érték})$ .

**Műszaki leírás**

Tapintó hossza L	48 mm
Méréstartomány	3 - 30 N
Számlap Ø	72 mm
Skálaosztás-érték	0,5 N
Kalibrálás	K1
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Rugós erőmérő

**Szolgáltatások**

KalibrálásRugós erőmérő Típus F

027730 F