

**Garant****TNMG 160404, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Árucikk kategória	21G

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz