

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz