

**Garant****VBMT 160402, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160402 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SS
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz