

Garant**VBMT 160404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fő felhasználás	P

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz