

Garant**VB.T 160404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Minőség	HB7035-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz