

Garant**VBMT 160408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7035-1

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz