

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	SM

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz