

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz