

**Garant****VNMG 160408, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VNMG 160408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS

Előtolás f	0,08 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz