

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz