

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7035-1

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz