

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 080408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz