

**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7035-1

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz