


Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Forgácstörő	SG
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádusz	1,2 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz