

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556000 1000
GTIN	3134375235693
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

Szemcseméret	600 - 1000
Festék	szürke
Vlies szerkezet	1000
Finomsági fok	nagyon finom
3M megnevezés	CF-HP
Kivitel	S Ultra Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Szélesség	158 mm
Hossz	224 mm
Terméknév attribútum	158×224 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020

