

**Menet nem-megy oldali gyűrűs idomszer UNC-2A, Menet: 4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	486302 4-40
GTIN	4045197228208
Árucikk kategória	48B

**Leírás****Kivitel:**

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.  
UNC = Unified national coarse thread.

**Szabvány:**

**ANSI B 1.1**

**Műszaki leírás**

Menet / coll	40
Menet	4-40 UNC
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC

Minőség	2
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 3 mm	028600 3
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100