

Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 4-40



Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 4-40
GTIN	2050001691064
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:**ANSI B 1.1**

Műszaki leírás

Menet	4-40 UNC
Menet / coll	40
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC
Tűrésmező	B
Minőség	2
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

028590 90

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 3 mm

028550 3