

Menet nem-megy oldali gyűrűs idomszer UNC-2A, Menet: 6-32**Rendelési adatok**

Rendelés száma	486302 6-32
GTIN	4045197228215
Árucikk kategória	48B

Leírás**Kivitel:**

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet	6-32 UNC
Menet / coll	32
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC

Minőség	2
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100