



## HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114030 sz., kazettában, bevonat nélkül, Típus: 1-10,5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	115050 1-10,5
GTIN	4045197875419
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

#### Figyelem:

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Fúrótartomány: 1 - 10,5 mm

Fúrók száma: 24

Magfurat Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

### Műszaki leírás

Fúrók száma	24
-------------	----

Szár	Hengeres szár
Fúrótartomány	1 - 10,5 mm
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9 mm ill. col	114030 9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8 mm ill. col	114030 6,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5 mm ill. col	114030 2,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3 mm ill. col	114030 3,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2 mm ill. col	114030 2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5 mm ill. col	114030 7,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5 mm ill. col	114030 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5 mm ill. col	114030 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8 mm ill. col	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5 mm ill. col	114030 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5 mm ill. col	114030 5,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2 mm ill. col	114030 10,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1 mm ill. col	114030 1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4 mm ill. col	114030 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5 mm ill. col	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5 mm ill. col	114030 1,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5 mm ill. col	114030 9,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7 mm ill. col	114030 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5 mm ill. col	114030 4,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10 mm ill. col	114030 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6 mm ill. col	114030 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10,5 mm ill. col	114030 10,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2 mm ill. col	114030 4,2
	114030 3

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3  
mm ill. col

---