

HOLEX**HOLEX CleverDrill HSS csigafúró 114030 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13KB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115055 1-13KB
GTIN	4045197875518
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Figyelem:

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Fúrótartomány: 1 - 13 mm

Fúrók száma: 29

Magfurat Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 13 mm
Szár	Hengeres szár
Fúrók száma	29
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	HOLEX CleverDrill

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8 mm ill. col	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2 mm ill. col	114030 10,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5 mm ill. col	114030 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5 mm ill. col	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 12,5 mm ill. col	114030 12,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4 mm ill. col	114030 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,8 mm ill. col	114030 4,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5 mm ill. col	114030 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5 mm ill. col	114030 2,5
	114030 7,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5 mm ill. col

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9 mm ill. col

114030 9

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10,5 mm ill. col

114030 10,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2 mm ill. col

114030 4,2

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7 mm ill. col

114030 7

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2 mm ill. col

114030 2

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5 mm ill. col

114030 5,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10 mm ill. col

114030 10

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1 mm ill. col

114030 1

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 12 mm ill. col

114030 12

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 13 mm ill. col

114030 13

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5 mm ill. col

114030 4,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5 mm ill. col

114030 9,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3 mm ill. col

114030 3

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5 mm ill. col

114030 6,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5 mm ill. col

114030 1,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 11,5 mm ill. col

114030 11,5

114030 11

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 11
mm ill. col

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3
mm ill. col

114030 3,3

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6
mm ill. col

114030 6