

Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 8-32



Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 8-32
GTIN	2050001691088
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet / coll	32
Menet	8-32 UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC
Tűrésmező	B
Minőség	2
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

028590 90

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm

028550 20