

Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-6



Rendelési adatok

Rendelés száma	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Árucikk kategória	11B

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácsborony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Műszaki leírás

Szár	Hengeres szár
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrók száma	51
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 338

Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
CuZn	alkalmas	50 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,3 mm	114580 1,3
--------------------------------	------------

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,1 mm	114580 2,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,8 mm	114580 5,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,7 mm	114580 1,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,9 mm	114580 1,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,8 mm	114580 2,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,2 mm	114580 3,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,1 mm	114580 1,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,2 mm	114580 1,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,7 mm	114580 4,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,6 mm	114580 2,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,3 mm	114580 5,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,1 mm	114580 5,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,7 mm	114580 5,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,2 mm	114580 2,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,7 mm	114580 3,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,3 mm	114580 4,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,8 mm	114580 4,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,4 mm	114580 5,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,6 mm	114580 4,6

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,6 mm	114580 3,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,9 mm	114580 2,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,4 mm	114580 2,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,4 mm	114580 3,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,6 mm	114580 1,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,3 mm	114580 2,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,9 mm	114580 4,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,8 mm	114580 1,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,9 mm	114580 3,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,7 mm	114580 2,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,6 mm	114580 5,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,1 mm	114580 3,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,8 mm	114580 3,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,9 mm	114580 5,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,1 mm	114580 4,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,4 mm	114580 1,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,2 mm	114580 5,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,4 mm	114580 4,4
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-6	115470 1-6