

Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 6-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Árucikk kategória	11B

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Műszaki leírás

Szár	Hengeres szár
Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrók száma	41
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 338
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcscsőg	118 fok
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	zöld

Termék fajtája

Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
CuZn	alkalmas	50 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 6-10	115470 6-10