

## Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	115450 1-10
GTIN	4045197875563
Árucikk kategória	11B

### Leírás

#### Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácsborony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

### Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	DIN 338

Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	65 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
CuZn	alkalmas	50 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
--------------------------------	------------

Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10	115470 1-10