

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies tekercs, 115 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 100**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556100 100
GTIN	4001895772122
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes, ismételhető finis.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Durva és agresszív:** eltávolítja a rozsdát, a vakrozsdát és a felületi szennyeződések. Régi festékek, lakkok, műanyagok, gumi alkatrészek érdesítéséhez (pl. ragasztás előtt).

Műszaki leírás

Vlies szerkezet	100
Festék	piros
Szemcseméret	180 - 220

Finomsági fok	durva
Kivitel	A Medium
3M megnevezés	WR-SH
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekereshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020