

## Finommenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 36X2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486210 36X2
GTIN	2050001045966
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Menetemelkedés	2 mm
Tűrési osztály	6g
Menet	M36
Kalibrálás	L12

Tűrésmező	g
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	MF
Szabvány	DIN 13
Minőség	6
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60