

**Csiszolóvászon (A) kék, normál KK 24, 230×280 mm, Szemcsézet: 400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556800 400
GTIN	4018875000878
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

VSM KK 24 típus: Kék szövet, kedvező áru csiszolóvászon normál igénybevételre.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Műszaki leírás

Szemcsézet	400
Finomsági fok	nagyon finom
Gyártó jelölése	KK 24
Sorozat	KK24
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolólap szélessége	280 mm
Csiszolólap hossza	230 mm

Terméknév attribútum	230×280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászón

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		

Tartozék

Acél fenőlap	556950
Gumi csiszolótömb	557600