

LOCTITE**Illesztő termék, 50 ml, Gyártó azonosító: 648_EPIG**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

Felhasználás:

Univerzális illesztőtermék, nagy hőállósággal. Elsősorban csapágyakhoz, tengelyekhez stb.

Figyelem:

A felületeket először a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval elő kell kezelni.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS05: Maró hatású
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Gyártó jelölése	648
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	450 - 550 mPas
Festék	zöld

Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Legkisebb leszakadási nyomaték	29 Nm
Felhasználási tartomány	Hézagos vagy sajtoló illesztés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	Acél
Maximális hézagméret	0,15 mm
Úrtartalom	50 ml
Kémiai alap	Uretán-metakrilát
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-75 - 180 °C
Lobbanáspont	93,3 °C
Üzemi szilárdság	3 óra
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Illesztő termék