

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 401_IG**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	20 N/mm ²
Száradás	3 - 10 s
Gyártó jelölése	401
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Dinamikus viszkozitás	70 - 110 mPas
Tárolási hőmérséklet	2 - 8 °C
Alak	folyékony

Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 120 °C
Festék	Átlátszó
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Alkalmas anyagok	Szövet
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Bőr
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Úrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillanatragasztó