

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 454_IE**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	454
Száradás	5 - 10 s
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Húzó-nyírószilárdság	20,9 N/mm ²
Tárolási hőmérséklet	2 - 8 °C
Alak	Gél
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C

Tulajdonság	Anaerob ragasztó
Tulajdonság	Nem szívódik fel
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Bőr
Alkalmas anyagok	Karton
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Alkalmas anyagok	Porózus anyagok
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Festék	Átlátszó
Úrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó