

LOCTITE**Kétkomponensű ragasztó, Gyártó azonosító: 3430_IG**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083371 3430_IG
GTIN	2050001948861
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Különböző anyagok, pl. fa, fém, kemény műanyag és üveg tartósan fix kötéseikhez. Nagy nyíró- és húzószilárdság.

Veszélyes anyag jelölés: GHS05 maró

Veszélyes anyag jelölés: GHS07 figyelem

Veszélyes anyag jelölés: GHS09 környezetre veszélyes

Tartalom: 24 ml

Száradás: 15 min

Feldolgozhatósági idő: 7 min

Hőmérséklettartomány: -55 °C

Szakító-/nyírószilárdság: 22 N/mm²

Húzószilárdság: 3 N/mm²

Műszaki leírás

Tartalom	24 ml
----------	-------

Hőmérséklettartomány	-55 °C
Húzószilárdság	3 N/mm ²
Száradás	15 min
Szakító-/nyírószilárdság	22 N/mm ²
Veszélyes anyag jelölés	GHS05 maró
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Feldolgozhatósági idő	7 min