

3M Scotch-Brite™

Kézi csiszoló vlies lap készlet, 25 darabos Durable Flex, 114×228 mm, Vlies szerkezet: 280**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 556145 280 |
| GTIN | 8410001134413 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Rugalmas nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálás anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszívabb csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez. A **rendkívül nagy rugalmasság** megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozsdá, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához vagy festés előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Tartalom:

Készlet 25 kézi lappal.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Vlies szerkezet | 280 |
| Festék | piros |
| Szemcseméret | 280 - 360 |
| Finomsági fok | középfinom |
| 3M megnevezés | DF |
| Kivitel | A Very Fine |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Szélesség | 114 mm |
| Hossz | 228 mm |
| Terméknév attribútum | 114×228 mm |
| Termék fajtája | Csiszolóvlies lap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |

Tartozék

| | |
|-------------------|--------|
| Tüske | 556030 |
| Kézi csiszolótömb | 556020 |